

The DLP-type Lump Breaker is the ideal solution for breaking up lumpy materials.

The fast rotation of special cutting knives through a rigid grid provokes the crumbling of the clots.

The fact that twin shafts are employed allows for high throughput rates.

Der Klumpenbrecher vom Typ DLP stellt die ideale Lösung zum Aufbrechen von Materialien, die zur Klumpenbildung neigen.

Der Klumpenbrecher ist mit zwei hochtourig rotierenden Messerwellen bestückt, die durch ein Gitter laufen.

Die Konstruktion bewirkt, dass das aufzugebene Material besonders feinkrümelig wird. Dank der doppelwelligen Anordnung sind hohe Durchsatzleistungen erzielbar.

Drtič hrudek DLP je ideálním řešením pro drcení hrudkovitých materiálů.

Speciálně tvarované nože, které rychle rotují přes pevnou mříž, způsobují rozpad sraženin.

Skutečnost, že jsou použity dvě hřídele, zajišťuje vysoký průtok.

Il rompigrumi DLP rappresenta la soluzione ideale per la rottura di materiali che tendono a formare grumi.

La veloce rotazione di speciali coltelli attraverso una griglia fissa determina lo sminuzzamento del grumo.

La presenza di due rotor consente di ottenere portate elevate.

The drive unit consists of

- Fixed speed gear motor or variable speed drive
- Chain transmission
- Gear transmission

Die Antriebseinheit besteht aus

- Getriebemotor oder auf Wunsch Regelgetriebemotor
- Kettentrieb
- Stirnadübersetzung

Pohon se skládá z:

- převodovky s pevným či měnitelným převodem
- Řetězového převodu
- Ozubeného převodu

La motorizzazione è costituita da

- motoriduttore o a richiesta motovariatore
- trasmissione a catena
- trasmissione di rinvio ad ingranaggi

Material

- Carbon steel
- 304/316L stainless steel

Werkstoffe


- Stahl
- Edelstahl 1.4301/1.4404

Materiál konstrukce

- Uhlíková ocel
- Nerez AISI 304/316L

Esecuzione

- Acciaio al carbonio
- AISI 304/316L



TYP	A	B	C	D	E	F	G	Drillings-Bohrungen-Vrtání-Fori		m³/h	kW		kg
								ks	ØH				
DLP 035	375	320	490	640	210	800	89	20	12.5	25 ▶ 35	2.2	3.0	250
DLP 050	525	440	655	820	230	1010	120	20	15.5	40 ▶ 50	4.0	5.5	340

Materials Handled

- Ammonium Nitrate
- Barium Nitrate
- Boric Acid
- Carbon Black
- Citric Acid
- Clay
- Glucose
- Magnesium Sulphate
- Salt
- Sodium Nitrate
- Sugar
- Talcum
- Urea

Bereits im Einsatz für

- Ammoniumnitrat
- Bariumnitrat
- Borsäure
- Glukose
- Harnstoff
- Magnesiumsulphat
- Natriumnitrat
- Russ
- Salz
- Talk
- Ton
- Zitronensäure
- Zucker

Manipulované produkty

- Dusičnan amonný
- Dusičnan barnatý
- Kyselina boritá
- Černé uhlí
- Kyselina citronová
- Jíl
- Glukóza
- Síran hořečnatý
- Sůl
- Dusičnan sodný
- Cukr
- Mastek
- Močovina

Alcuni prodotti trattati

- Acido borico
- Acido citrico
- Argilla
- Carbon black
- Glucosio
- Nitrato d'ammonio
- Nitrato di bario
- Nitrato di sodio
- Sale
- Solfato di magnesio
- Talco
- Urea
- Zucchero